

Conferma di equivalenza

Per lampade UV ad alta e bassa pressione a efficacia ottica Butler-ID: 1319

Produttore apparecchio:

JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef

Descrizione apparecchio:

UV-Kit ID-1319: Ergoline 400 plus 22 Turbo Power (40+22)

Nr. serie apparecchio:

light in action



La compagnia UV-POWER LICHT GMBH, certificata a norma europea DIN EN ISO 9001, è appaltatrice di lampade UV ad alta e bassa pressione sotto il nome ed etichetta NEW TECHNOLOGY.® Tutte le lampade UV con questa descrizione sono distribuite dalla nostra compagnia. Con la seguente confermiamo che le seguenti lampade elencate UV NEW TECHNOLOGY.® hanno, presa considerazione della tolleranza di fabbricazione, valori di arrossamento identici a quelli presentati dal produttore (I numeri d'articolo sono normativi).
Di conseguenza agevoliamo il ricambio dei prodotti originali con quelli conformi NEW TECHNOLOGY.®

Lampade UV ad alta e bassa pressione a efficacia ottica dell'apparecchio sopraindicato

Descrizione del produttore	Nr. OEM.	Tipi di lampada NEW TECHNOLOGY.® Descrizione	Nr. Art.
Max Warp 800 X-TEND 0.3 160WR		Max Warp 800 X-TEND 0.3 160WR	208315
Max Warp 800 X-TEND BASE 0.3 25W	208299	BEAUTY LIGHT red intensive tan 160W R	205340
Max Warp 800 X-TEND 0.3 160WR		Max Warp 800 X-TEND BASE 0.3 25W	208299
Max Warp 800 X-TEND 0.3 160WR		BEAUTY LIGHT red intensive tan 25W	205300
Max Warp 800 X-TEND 0.3 160WR		Rainbow Light BLUE 160W R by new technology	290100
Max Warp 800 X-TEND 0.3 160WR		Rainbow Light GREEN 160W R by new technology	290110
Max Warp 800 X-TEND 0.3 160WR		Rainbow Light RED 160W R by new technology	290120
Max Warp 800 X-TEND 0.3 160WR		Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology	290130

Timbro UV-POWER LICHT GMBH

UV-POWER
UV-Röhren · UV-Strahler · Solarkosmetik · Hygienezubehör
UV-Power Licht GmbH
Industriestraße 24-26 · 49716 Meppen
GF: Günter Schaffron, Holger Seefeld
Telefon: 0 59 31 / 9 83 00 · Telefax: 98 30 98
<http://www.uv-power.de>

Geschäftsführer
Holger Seefeld
UV-POWER LICHT GmbH

Creation-Date: D-Meppen, 11.05.2020

Gestione laboratorio
Detlef Hessel
Ingegnere Elettrotecnico

Strumento di misura: - Doppio monocromatore Macam mod. SR 9910 con fibra ottica lunga 1,8m e diffusore
- BENTHAM DMC 150 FC.

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche.