

Conferma di equivalenza

Per lampade UV ad alta e bassa pressione a efficacia ottica Butler-ID: 1420

Produttore apparecchio:

UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd

Descrizione apparecchio:

UV-Kit ID-1420: uwe Club Tan Black Power GBL 42/6 (100/100)

Nr. serie apparecchio:

light in action



La compagnia UV-POWER LICHT GMBH, certificata a norma europea DIN EN ISO 9001, è appaltatrice di lampade UV ad alta e bassa pressione sotto il nome ed etichetta NEW TECHNOLOGY.® Tutte le lampade UV con questa descrizione sono distribuite dalla nostra compagnia. Con la seguente confermiamo che le seguenti lampade elencate UV NEW TECHNOLOGY.® hanno, presa considerazione della tolleranza di fabbricazione, valori di arrossamento identici a quelli presentati dal produttore (I numeri d'articolo sono normativi).
Di conseguenza agevoliamo il ricambio dei prodotti originali con quelli conformi NEW TECHNOLOGY.®

Lampade UV ad alta e bassa pressione a efficacia ottica dell'apparecchio sopraindicato

Descrizione del produttore	Nr. OEM.	Tipi di lampada NEW TECHNOLOGY.® Descrizione	Nr. Art.
Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR		Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR	208311
Strahler HN Sunlight OH M BlueQ 500W S R7s	80037198	BEAUTY LIGHT red intensive tan 100W R	205310
		Blue Line X-Tend 0.3 500 S	100830
Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR		BEAUTY LIGHT 400-500W R7S by new technology	100670
Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR		Rainbow Light BLUE 100W R by new technology	290040
Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR		Rainbow Light GREEN 100W R by new technology	290050
Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR		Rainbow Light RED 100W R by new technology	290060
Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR		Rainbow Light YELLOW 100W R by new technology	290070

Timbro UV-POWER LICHT GMBH

UV-POWER
UV-Röhren • UV-Strahler • Solarkosmetik • Hygienezubehör
UV-Power Licht GmbH
Industriestraße 24-26 • 49716 Meppen
GF: Günter Schaffron, Holger Seefeld
Telefon: 0 59 31 / 9 83 00 • Telefax: 98 30 98
<http://www.uv-power.de>

Geschäftsführer
Holger Seefeld
UV-POWER LICHT GmbH

Creation-Date: D-Meppen, 11.05.2020

Gestione laboratorio
Detlef Hessel
Ingegnere Elettrotecnico

Strumento di misura: - Doppio monocromatore Macam mod. SR 9910 con fibra ottica lunga 1,8m e diffusore
- BENTHAM DMC 150 FC.

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche.