400 =					mrüstung auf c					
390 =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:				VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands					
<del>_</del> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1078: Luxura X10 52 SLi High Intensive					
=	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1078 UV-Variante: BEAUTY LIGHT					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fa (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie								er einschlägigen	
					iten beurteilen und r					
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN tigung der Fertig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer gesc zen, erythemwirksam ic	end aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile stätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", n, erythemwirksam identische Werte zu den originalen en. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			ausgeführt Leistungsstufe?  (2.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgefü Leistung (z.B. "2" o 300W o. Ökomoo	
	OT/ST (lang)	30	205340	BEAUTY LIC	GHT red intensive tan 160W	R		X 🗌		]
	UT (lang)	22	205340	BEAUTY LIC	GHT red intensive tan 160W	R		X 🗌		]
	GB-1	4	100670	BEAUTY LIC	GHT 400-500W R7S by new	technology		X		]
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
	Senden Sie ein	Exempl			und Betreiber) an Fax:					
<u>=</u> =290		uteile ord			tepass! Die Fachkraft be , sowie die auszuführen:					
	Straße/Nr.	INMI				Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
<b>=</b> 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (	W 124 W 1			
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift					
	Fachkraft				Service Control of the Control of th	Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	l Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ax: +49 (0)59.	31 9830-97		DEKRA	cu (DNOW) same Textilizations	NEW TECHNOLOSI	Ŋ٠