= 400	103 BEST	ÄTIGUN	Gzur U	mrüstuna au	f die Bestrał	olunasstärke Fer	0.3W/a	m	
390	OS BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
	Hersteller des B	Belichtungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>= 380</u>	Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät:			UV-Kit ID-1097: KBL megaSun 7900 Super Power m. SB					
				Strahlungsnorm Typ 3					
	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:			Butter-ID: 1097					
= 3/0	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: BEAUTY LIGHT Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.								
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)								
E_360	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Bauteil Durchgeführten   Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). Bauteil Durchgeführten (bitte ankreuzer bitte ankreuzer bitte)   Anz. ArtNr. ArtBezeichnung Bauteil Durchgeführten bitte ankreuzer bitte								
	A	.nz. ArtNr.		ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang) 32	205340	BEAUTY LIG	GHT red intensive tan 160	sive tan 160W R				]
	<b>SB</b> 7	205300	BEAUTY LIG	HT red intensive tan 25W			X		]
	UT (lang) 22	205310	BEAUTY LIG				X		]
	<b>GB-1</b> 4	B100860	Independence Ultra 600W				X		]
	Zusätzlich auszuführende Arbeiter am Belichtungsgerät:	n							
= = 290	Senden Sie ein Exe bzw. das Geräte- u	nd Betriebsbuch bz ordnungsgemäß a	w. den Gerät	epass! Die Fachkraf	bestätigt mit sein	3098, Sie erhalten darau er Unterschriff, dass die e dnungsgemäß durchge iber	angegebene	n optisch	
280	Straße/Nr.				Straße/Nr.				-
-	Plz./Ort				Plz./Ort				
Ξ 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraff Ansprechpartner Betreiber								_
-	Datum/Unterschrift Fachkraft	der			Datum/Unt Betreiber/i				
=_270 =	Germany Phone: +4	MBH Industriestraße 49 (0)5931 9830-0 Fo echnology.de / www	ax: + <mark>49 (0)</mark> 593	31 9830-97		Correction of the second secon	CUNTON Technological Organ	new Testinolog	y,