400 = = =						Bestrahlungsstärk stausch der Allteile gegen d					
390 = 390	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef						
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1123: Ergoline Evolution 600 Super Power						
=	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine(BlueQ) Umrüstung						
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1123 UV-Variante: BEAUTY LIGHT						
<u> </u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschläg										
=						ntnisse und Erfahrungen gliche Gefahren erkenne			nis de	r einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			lent Bar		ausgeführt leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstu! (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	29	205315	BEAUTY LIC	GHT red intensive tan -S- 100W I	२		X]
	SB	7	205300	BEAUTY LIC	GHT red intensive tan 25W			X			
	UT (lang)	17	205315	BEAUTY LIC	GHT red intensive tan -S- 100W I	₹]
	UT (kurz)	6	205300	BEAUTY LIC	GHT red intensive tan 25W			X]
	GB-1	3	100672	BEAUTY LIC	GHT 600W Ultra by new technolo	gy		X	Ш		
	Zusätzlich						_				
	auszuführende Arl am Belichtungsge										
<u>=</u> = 290						(0)5931 -983098, Sie erhalte tigt mit seiner Unterschrift, da					
=_290	wirksamen Bau Firma der Fach		nungsgemäß a	usgetauscht	, sowie die auszuführenden	Arbeiten ordnungsgemäß d Firma Betreiber	urchgef	ührt wu	ırden.		
	Straße/Nr.				Straße/Nr.						
	Plz./Orł					Plz./Ort					
= 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
	Fachkraft					Betreiber/in					
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	Industriestraße }5931 9830-0 Fo ology.de / www	ax: +49 (0)59.	31 9830-97	DOBOGET DE CONTROL DE	•	cu confrage a Telebrotic est Osmir	ŧ	NEW TECHNOLOGI	d,