| 400 | 03 BE | STÄ | TIGUN | Gzur U | mrüstung auf di | e Bestrahlung | gsstärke Eer | 0.3W/c | ım | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------|--|------|
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. | | | | | | | | | |
| = | | | tätigung dieser :htungsgerät | amente s anc | | | CONTRACTOR CONTRACTOR | | | |
| = 380 | | | htungsgerät: | | KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach UV-Kit ID-1175: KBL Atlantis S2.1 | | | | | |
| = | Zusatzinfo zum Gerät: | | | | BlueLine (BlueQ) Umrüstung | | | | | |
| = | Geräte-Nr. Belichtungsgerät. | | | | Butter-ID: 1175 | | | | | |
| <u>=</u> 370 | Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte | | | | | | | | | |
| | (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.) | | | | | | | | | |
| <u>1</u> 360 | Der Hersteller der Markenbe dass unter Be | bzw. Ersi ezeichnu rücksich | ng NEW TECHN ligung der Ferli | er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran | olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). | | | Bauteil | respondent control of the control of | |
| | | Anz. | ArtNr. | | ArtBez | eichnung | | äquivalent original | ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus) | |
| | OT/ST (lang) | (lang) 28 205340 BEAUTY LIGHT | | | GHT red intensive tan 160W R | d intensive tan 160W R | | | | 5 |
| | UT (lang) | 17 | 205310 | BEAUTY LIG | GHT red intensive tan 100W R | | | X | | |
| | GB-1 | 6 | 100670 | BEAUTY LIG | GHT 400-500W R7S by new to | echnology | | X | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge | | | | | | | | | |
| <u></u> | bzw. das Gerä | te- und B uteile ord | etriebsbuch bz | w. den Geräl | und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft bes sowie die auszuführend | tätigt mit seiner Unte | erschriff, dass die a | ngegebene | en optisch | |
| | Plz./Ort | | | | Plz./Ort | | | | | |
| = 280 | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | | | | Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | | | | | |
| 280 | Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der | | | | Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift | | | | | |
| | Fachkraft | UT CAARA | I look and the color | 24 24 4072 | Mannan | Betreiber/in | 5 1 | | | |
| <u>=</u> 270 | | ie: +49 (C | Industriestraße)5931 9830-0 Fo ology.de / www | ax: +49 (0)593 | 31 9830-97 | | DENRA | C (DM (W)) Ozwar | new Technolo | કતો. |