| <u>400</u> | 03 BE | STÄ | TIGUN | Gzur U | mrüstung auf d | ie Bestrahlur | gsstärke Eer | 0.3W/q | m | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--|
| 390 | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem 'Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen. | | | | | | | | | |
| = | Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät: | | | | JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef | | | | | |
| <u>=</u> 380 | | | | | UV-Kit ID-1250: Ergoline 44/4 Ultra Turbo Power | | | | | |
| = = | Zusatzinfo zum Gerät: | | | BlueLine (BlueQ) Umrüstung mit X-TEND oder Blue Wonder | | | | | | |
| = = 270 | Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.: | | | | Butler-ID: 1250 UV-Variante: BEAUTY LIGHT | | | | | |
| | Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fa (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie | | | | | | | | er einschlägigen | |
| | | | | | iten beurteilen und m | | | | er einschlagigen | |
| | Der Hersteller der Markenbe dass unter Be | bzw. Ersi ezeichnu rücksich | ng NEW TECHN ligung der Ferlig | er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran | end aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile estätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', en, erythemwirksam identische Werte zu den originalen een. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). | | | äquivalent aquivalent original | ausgeführt Leistungsstufe? L.B. '2' oder 300W o. Ökomodus) | |
| | | Anz. | ArtNr. | | ArtBezeichnung | | | äqu | ausę (z.B. 300t Öko | |
| | OT/ST (lang) | 27 | 205340 | BEAUTY LIG | GHT red intensive tan 160W F | 3 | | X | | |
| | UT (lang) | 17 | 205340 | BEAUTY LIG | GHT red intensive tan 160W F | ₹ | | X | | |
| | GB-1 | 4 | 100672 | BEAUTY LIG | GHT 600W Ultra by new techr | nology | | X | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge | | | | | | | | | |
| | Senden Sie ein | Exemple | | | und Betreiber) an Fax: + | | | | | |
| <u>=</u> =290 | | iteile ord | | | epass! Die Fachkraft be sowie die auszuführend | | | | | |
| | Straße/Nr. | | | | Straße/Nr. | | | | | |
| | Plz./Ort | | | | | Plz./Ort | | | | |
| = 280 | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | | | | | Kunden-Nr. E-Mail Adresse (| or Asia to | | | |
| | Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der | | | | Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift | | | | | |
| 280 | Fachkraft | | | | | Betreiber/in | | | | |
| <u>=</u> 270 | Germany Phon | ie: +49 (C | l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www | ix: +49 (0)593 | 31 9830-97 | | DEKRA | CONTRACTOR OF STANCE | NEW LEGINGIOSH. | |