400 					mrüstung auf o						
390 = 390	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
	Hersteller d	es Beli	chtungsgerä	tes:	UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd						
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1253: uv	UV-Kit ID-1253: uwe Speedfire HD					
=	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung							
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1253 UV-Variante: BEAUTY LIGHT						
3/V 	Für die am (	Gerät c	ıuszuführende		n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. ichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen						
					ilichen Ausbildung, i iten beurteilen und i				er einschlägigen		
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichni rücksich	ung NEW TECHN itigung der Fert	er der nachfo OLOGY (NT), igungstoleran	end aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile estätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", n, erythemwirksam identische Werte zu den originalen ien. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent ga original je	ausgeführt Leistungsstufe?  (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)		
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale	ausgefüt Leistungs (z.B. "2" c 300W o. Ökomod		
	OT/ST (lang)	OT/ST (lang) 28 205340 BEAUTY LIGH				T red intensive tan 160W R				_	
	UT (lang)	20	205340	BEAUTY LIC	GHT red intensive tan 160W	R		X			
	GB-1	4	100670	BEAUTY LIC	GHT 400-500W R7S by new	technology		X			
	GB-2	2	100835	Blue Line X-	Tend 0.3 800W S			X			
	SB	2	100670	BEAUTY LIC	GHT 400-500W R7S by new	technology		X			
		-4	Acrylglasscheibe fü	r den Schulterb	räuner = 1 x Art.Nr. 216580						
	Zusätzlich	_								I.	
	auszuführende Arl am Belichtungsge										
	bzw. das Geräl	te-und	Betriebsbuch b	zw. den Gerä	und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft b	estätigt mit seiner Un	terschrift, dass die d	angegebene	n optisch		
	wirksamen Bau Firma der Fach		dnungsgemäß (	aus getaus cht	, sowie die auszuführen	den Arbeiten ordnur Firma Betreiber	igsgemäß durchge	führt wurden			
	Straße/Nr.					Straße/Nr.					
	Plz./Ort					Plz./Ort					
<b>=_280</b>	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift						
= = = 280 = = =											
	Fachkraft	ur Arre		01.00		Betreiber/in					
<u>= 270</u>	Germany Phon	ie: +49 (	H Industriestraß 0)5931 9830-0 F nology.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97		DEKRA	CU (DN/CW) mass Teaching/copy GU Vair	NEW RECIPIOSOS	J°	