| 400 = | 03 BE | STÄ | TIGUN | Gzur U | Imrüstung auf a | die Bestrahlur | ngsstärke Eer | 0.3W/q | m | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| 390 = | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. | | | | | | | | | |
| = | Hersteller d | es Beli | chtungsgerät | es: | KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach | | | | | |
| <u>=</u> 380 | Bezeichnung Belichtungsgerät: | | | | UV-Kit ID-1273: KBL megaSun 6000 Super Power | | | | | |
| <u> </u> | Zusatzinfo zum Gerät: | | | BlueLine (BlueQ) Umrüstung | | | | | | |
| = 270 | Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.: | | | | Butler-ID: 1273 UV-Variante: BEAUTY LIGHT | | | | | |
| <u>=</u> 3/v | Für die am (| ıuszuführende | | e autorisierte Fac | hkraft. | | | | | |
| = | | | | | ilichen Ausbildung, I iten beurteilen und I | | | | er einschlägigen | |
| | Der Hersteller der Markenbe dass unter Be | bzw. Ers ezeichni rücksich | ung NEW TECHN itigung der Fertig | er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran | olgend aufgeführten äq bestätigt mit einer geso izen, erythemwirksam i eisen. (Die Artikelnumn | onderten "Äquivalen: dentische Werte zu d | z Bestätigung", en originalen | äquivalent ga original je | ausgeführt Leistungsstufe? (Z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus) | |
| | Anz. ArtNr. | | | | ArtBezeichnung | | | äquivale | ausgefü Leistung (z.B. "2" o 300W o. Ökomoo | |
| | OT/ST (lang) | 27 | 205340 | BEAUTY LIC | GHT red intensive tan 160W | R | | X | |] |
| | UT (lang) | 21 | 205310 | BEAUTY LIC | GHT red intensive tan 100W | R | | X | | |
| | GB-1 | 4 | 100670 | BEAUTY LIC | GHT 400-500W R7S by new | technology | | X 🗌 | |] |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 7. | wia shanashaiba ba | i Vlima a unführun | | | | | | |
| | - | | wischenscheibe bei | i Kiiiiidausiuiiiu | ıngı | | | | | |
| | Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge | | | | | | | | | |
| = = = 290 | bzw. das Gerä | te- und uteile ord | Betriebsbuch bz | w. den Gerä | und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft b , sowie die auszuführen | estätigt mit seiner Un | erschrift, dass die d | ange gebene | n optisch | 1 |
| | Plz./Ort | | | | | Plz./Ort | | | | |
| <u> </u> | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft | | | | Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber | | | | | |
| = | Datum/Unterso Fachkraft | hrift der | | | | Datum/Untersch Betreiber/in | rift | | | |
| 270 | Germany Phon | ie: +49 (| H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo nology.de / www | ax: +49 (0)59. | 31 9830-97 | | DENRA | CONTONE THE BROOKS | new Technolog | Ŋ° |