400 =					mrüstung auf d					
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
			tätigung dieser :htungsgerät	amenica s an	157		red and the collection			
= 380			htungsgerät:		KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach UV-Kit ID-1449: KBL megaSun 6000 Super					
	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
=	Geräte-Nr. Belichtungsgerät.				Butter-ID: 1449					
<u>=</u> 370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: B Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte F									
					lichen Ausbildung, K iten beurteilen und m				er einschlägigen	
<u>1</u> 360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBez	reichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	27	205310	BEAUTY LIG	GHT red intensive tan 100W F	f intensive tan 100W R				5
	UT (lang)	21	205310	BEAUTY LIG	GHT red intensive tan 100W F	?		X		
	GB-1	4	100670	BEAUTY LIG	GHT 400-500W R7S by new to	echnology		X		
300	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge	rät:	ry untogcheisbe	on (Eachkraft	und Betreiber) an Fax: +	49 (0)5921 992099	Sia arbaltan daraw	hin die Kon	formitäte orkläring	-
= = 290 =	bzw. das Gerä	te- und B uteile ord	etriebsbuch bz	w. den Geräl	tepass! Die Fachkraft be: sowie die auszuführend	stätigt mit seiner Unte	erschrift, dass die a	ngegebene	en optisch	
	Plz./Ort					Plz./Ort				
= 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				
280	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner Datum/Unterschr				
	Fachkraft	HT CAARL	Industriestraße	24-24-49714	Mennen /	Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (C)5931 9830-0 Fo ology.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	CONTONIO The short depty	new Technolog	ने∧ ने