400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf die	e Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m	
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
	Hersteller d	es Belio	chtungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1480: KBL megaSun 6800 alpha hurricane ohne Shouldertan					
	Zusatzinfo zum Gerät:									
_	Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				Butter-ID: 1480					
<u>=</u> 370	Artikel-Nr./B Für die am (n Tätigkeite	UV-Variante: BEAUTY LIGHT n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.					
					ilichen Ausbildung, Kei iten beurteilen und mö				er einschlägigen	
370	OPTISCH '	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE							Durchgeführte Maßnahm (bitte ankreuzen / eintrage	
	der Markenbe dass unter Be	ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN tigung der Fertiq	OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent original	hrt sstufe? oder dus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale	ausgefü Leistung (z.B. "2" o 300W o. Ökomoc	
	OT/ST (lang)	26	205220	BEAUTY LIG	GHT red intensive tan SPIN CR	160W (für/for MegaSu	ın)	X		1
	UT (lang)	20	205260	BEAUTY LIG	GHT red intensive tan SPIN CR	180W 1,9 m		X		
	GB-1	4	100670	BEAUTY LIC	GHT 400-500W R7S by new ted	chnology		X 🗌		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
					und Betreiber) an Fax: +4 tepass! Die Fachkraft best					
<u>=</u> =290		iteile ord			, sowie die auszuführende					
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
	Plz./Ort					Plz./Ort				
<u> </u>	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
	Fachkraft	ann der	2			Betreiber/in				
= 270			l Industriestraße D)5931 9830-0 Fa					CONTONE Technology	NEW-JERMANDON'	
	E-mail: info@ne	w-techn	iology.de / www	w.new-techn	ology.de		DEKRA	93W/2		