	. 400	03 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm		
	. 390	US BESTATIGUN Gzur Umrüstung auf die Bestrahlungstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.		
	300	Hersteller des Belichtungsgerätes:	VDL Hapro International, P.O.Box73, 4420 AC Kapelle, Netherlands	
	. 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:	UV-Kit ID-342: Luxura X3 30 SLi	
		Zusatzinfo zum Gerät:	(Unterteil 100W Lampen)	
	270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:	Butter-ID: 34 UV-Variante: Br	
-			eiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fo Ichlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie	
		Bestimmungen, die ihm übertragenen Al	beiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen ka	nn.)
		OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE   Bauteil   Durchgeführte Maß     Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile   der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen   burchgeführte Maß     UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).   burchgeführte Maß   burchgeführte Maß     Anz.   ArtNr.   ArtBezeichnung   burchgeführte maßgebend).   burchgeführte Maß		
		Anz. ArtNr.	ArtBezeichnung	äquivalent original ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" odei 300W o. Ökomodus)
		<b>OT/ST (lang)</b> 16 205315 BEAUTY	LIGHT red intensive tan -S- 100W R	
		UT (lang) 14 205315 BEAUTY	LIGHT red intensive tan -S- 100W R	
		GB-1 3 100411 High Ene	rgy TX (dicker Kolben, gold/big bulb)	
11/10	. 300 ·	Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:	and Robaibas) on East 40 (0)5021 002000 Sia askaltan dar	an flip, die Kenfermikäte seklärung
	200	Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.		
-	. 270	290 Firma der Fachkraft Firma Betreiber		
		Straße/Nr. Plz./Ort		
	280 E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
	. 20V	Vor-/Name der Fachkraff	Ansprechpartner Betreiber	
<u>muluuluuluu</u>		Datum/Unterschrift der Fachkraft	Datum/Unterschrift Betreiber/in	
	.270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49 Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0 E-mail: info@new-technology.de / www.new-tec	5931 9830-97	NEW REINTORY