400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf die	e Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m	
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem 'Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen.									
= ~~	Hersteller d	es Belic	htungsgerät	es:	VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands					
380 =	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-491: Luxu	UV-Kit ID-491: Luxura 520 oder 530 SLi Intensive				
	Zusatzinfo zum Gerät:									
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: <b>491</b> UV-Variante: BEAUTY LIGHT					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft allt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägi									
					iten beurteilen und mö				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenb	bzw. Ersi ezeichnu	ng NEW TECHN	er der nachfo OLOGY (NT),	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile oestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen			Bauteil +	Durchgeführte Maßnahme (bitte ankreuzen / eintrage	
						Artikelnummern sind hier maßgebend).			ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. ´2' oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.			ArtBezeichnung			äquivalent original	ausg Leist (z.B. 3000v Öko		
	OT/ST (lang)	27	205340	BEAUTY LIC	GHT red intensive tan 160W R			X 🗌		
	UT (lang)	18	205315	BEAUTY LIC	SHT red intensive tan -S- 100W	/ R		X		
	GB-1	4	100411	High Energy	TX (dicker Kolben, gold/big bu	lb)		X		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax: +4					
<u> </u>	wirksamen Bau	uteile ord			tepass! Die Fachkraft best , sowie die auszuführende	n Arbeiten ordnung				
	Firma der Fachkraft Straße/Nr.				Firma Betreiber Straße/Nr.					
	Plz./Ort					Plz./Ort				
= 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift					
280	Fachkraft	.iiriii der				Betreiber/in	"			
<u>= 270</u>			l Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo					Co Continue Transportune	NEW TECHNOLOGUE	
	E-mail: info@ne	w-techn	ology.de / www	w.new-techn	ology.de		DEKRA	63.MIS		