	.400	03 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm					
	.390	US DESTATIGUN Gzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.					
-		Hersteller des Belichtungsgerätes: JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
	.380	Bezeichnung Belichtungsgerät		UV-Kit ID-682: Soltron L-65 xtra Twin Power o. Schulterbräuner			
=		Zusatzinfo zum Gerät: Geräte-Nr. Belichtungsgerät:		Butler-ID: 682			
=	370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: BEAUTY LIGHT					
		Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen					
		Bestimmungen, die ihm übertrag		len und mögliche Gefahre	en erkennen kann	.) Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen
1		OPTISCH WIRKSAME BAUTE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbring	er der nachfolgend aufgel			buoren	(bitte ankreuzen / eintragen)
Ξ	der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).						ausgeführt e is tungsstufe? z.B. "2" oder 800W o. Ökorm odus)
		ov-tumpen sowie ov-sirumer des so	Idnoms doiweisen. (Die Al	inkeliittiininelii siittä mer mabge	ebendy.	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökornodus)
		Anz. ArtNr.		ArtBezeichnung		äc	ö, 30 [z] e e
3		OT/ST (lang) 28 205350	BEAUTY LIGHT red intensiv			X	
Ξ		OT/ST (kurz) 2 205295	BEAUTY LIGHT red intensiv				
Ξ.		UT (lang) 18 205310		HT red intensive tan 100W R			
		GB-1 3 100672	BEAUTY LIGHT 600W Ultra	by new technology			
Ξ							
110							
Ξ							
3							
Ĭ.							
Ξ							
-							
	300 -						
3		Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:					
=		Senden Sie ein Exemplar unterschrieb bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bz					
	290 virksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wu						
Ξ		Straße/Nr.		Straße/Nr.			
		Plz./Ort	Plz./Ort				
Ξ	280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)		Kunden-Nr. E-Mail Adresse	(Pflichtfeld)		
Ξ		Vor-/Name der Fachkraff		Ansprechpartne			
<u>luuluuluuluu</u>		Datum/Unterschrift der Fachkraft		Datum/Untersci Betreiber/in	nnit		
	270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 F				CU CONTRAD	
		E-mail: info@new-technology.de / ww	The second se		CERRA S		NEW NECHNOLOSA

Creation-Date: