400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf	die Bestrahlu	ngsstärke Eel	⁻ 0.3W/q	m	
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
= ^^^	Hersteller d	es Belic	:htungsgerä	tes:	JK-Products Gml	oH/Rottbitzer Stra	nsse69/53604 Bac	l Honnef		
38U 	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-806: Solarium Art. 500000769 Ergoline Passion 350-S Super Power					
	Zusatzinfo zum Gerät:									
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 806 UV-Variante: BEAUTY LIGHT					
	Für die am	Gerät a	uszuführende		n der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. lichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen					
					iten beurteilen und				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äd bestätigt mit einer ges izen, erythemwirksam i reisen. (Die Artikelnumi	onderten "Äquivaler dentische Werte zu	nz Bestätigung", den originalen	Bauteil	ausgeführt te introngsstufe? (2.8. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtB	ezeichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstu (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	22	205310	BEAUTY LIC	GHT red intensive tan 100V	/ R		X		
	OT/ST (kurz)	2	200167	Röhre Ergoli	ine Trend E10 8W			X		
	UT (lang)	16	205310	BEAUTY LIC	GHT red intensive tan 100V	/ R		X		
	GB-1	3	100672	BEAUTY LIC	GHT 600W Ultra by new ted	hnology		X		
	Zusätzlich auszuführende Ar									
_	Senden Sie ein	10000	ar unterschrieb	en (Fachkraff	t und Betreiber) an Fax	: +49 (0)5931 -98309	8, Sie erhalten darau	ofhin die Kon	formitäts erklärung,	
<u>=</u> =290	wirksamen Bau	uteile ord			tepass! Die Fachkraft b , sowie die auszuführei	iden <mark>Ārbeiten ordnu</mark>	ngsgemäß durchge			
	Firma der Fachkraft Straße/Nr.				Firma Betreiber Straße/Nr.					
	Plz./Orf				Plz./Ort					
= = 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse	(Pflichtfeld)			
= 200	Vor-/Name der Fachkraft				Ansprechpartner Betreiber					
280 280	Datum/Unterso Fachkraft	nriff der				Datum/Unterso Betreiber/in	nriff			
= 270	UV-POWER-LIC Germany Phon		l Industriestraße 1)5931 9830-0 F				Internal Control of the Control of t	SC (DNICK)	NEW TENNIOLOGUE	
	E-mail: info@ne	ew-techn	ology.de / ww	w.new-techn	ology.de		DEKRA	OJW.		