400 =					mrüstung auf a					
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
<u>-</u>			:htungsgerä			H/Rottbitzer Strass	restation (SECTION	Honnef		
<u>=</u> 380			htungsgerät		UV-Kit ID-1045: Ergoline Classic 500 Turbo Power					
	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: <b>1045</b> UV-Variante: DUO					
<u>= 3/V</u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
=					ilichen Ausbildung, i iten beurteilen und i				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	ausgeführt Maßuar (eistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtB	zeichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstu (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	27	208342	Perfect Lex 8	00 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR			X		
	SB	5	208300	Max Warp 80	0 X-TEND 0.3 25W			X		
	UT (lang)	17	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside re	d/blue" 93/83 160WR		X		
	GB-1	4	100831	Blue Line X-	Blue Line X-Tend 0.3 500 E					
	Zusätzlich									-
=	auszuführende Ar am Belichtungsge									-1
<u>=</u> =290	bzw. das Gerä	te- und B	etriebsbuch bz	w. den Geräl	und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft b	estätigt mit seiner Unte	rschrift, dass die o	inge geben	en optisch	
<u>=</u> 290	wirksamen Bau Firma der Fach		nungsgemäß c	aus getaus cht,	, sowie die auszuführen	den Arbeiten ordnung Firma Betreiber	sgemäß durchgef	ührt wurder	l.	
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
=	Plz./Ort				Plz./Ort Kunden-Nr.					
<b>=_280</b>	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Vor-/Name der Fachkraft				E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  Ansprechpartner Betreiber					
280	Datum/Unterschrift der Fachkraft				Datum/Unterschrift Betreiber/in					
=	UV-POWER-LIC	HT GMBH	Industriestraße	e 24-26 49716	Meppen /	50110 IN 01/ III	Instrument			
<u>=</u> 270	Germany Phon E-mail: info@ne	ie: +49 (0	)5931 <mark>983</mark> 0-0 F	ax: +49 (0)59:	31 9830-97		DEKRA	CONTRING CONTRIBUTIONS	new Technolog	şy"