<u>400</u> =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf c	die Bestrahlur	ngsstärke Eer	0.3W/q	m	
390 =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem 'Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belio	htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1059: Soltron Z-45 Turbo R7s (Serie bis 09'2001)					
_	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1059 UV-Variante: DUO					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fo (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie								er einschlägigen	
					iten beurteilen und 1			1.)		
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ing NEW TECHN tigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äq bestätigt mit einer gesc zen, erythemwirksam ic eisen. (Die Artikelnumm	onderten "Äquivalenz dentische Werte zu d	: Bestätigung", en originalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.8. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	ArtBezeichnung			ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	19	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside re	d/blue" 93/83 160WR		X		
	UT (lang)	24	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside re	d/blue" 93/83 160WR		X		
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X		I
	Zusätzlich auszuführende Art									
	Senden Sie ein		ar unterschriebe	en (Fachkraft	und Betreiber) an Fax:	+49 (0)5931 -983098	Sie erhalten darau	fhin die Konf	formitätserklärung,	
<u>=</u> =290	wirksamen Bau	iteile ord			tepass! Die Fachkraft be sowie die auszuführen	den <mark>Arbeiten ordnun</mark>				
	Firma der Fach Straße/Nr.				Firma Betreiber Straße/Nr.					
	Plz./Orł					Plz./Ort				
= 280	E-Mail Adresse	7.60 82.00				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (
<u> </u>	Vor-/Name der Fachkraff Datum/Unterschrift der Fachkraff				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in					
		HT GMBI	l Industriestraße	24-26 49716	Meppen /	perremer/ III	- Labranania			
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	CONTONNO SANCE TRANSPORTED OF THE SECOND	NEW LECHNOLOGY	1.