400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf di	e Bestrahlung	gsstärke Eer	0.3W/q	m	
= = = = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<b>=</b> 380			htungsgerät		UV-Kit ID-1060: Soltron Z-45 Turbo Plus (ab 10'2001)					
= = =	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
<b>-</b>	Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				Butter-ID: 1060					
<u>=_3/0</u>	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: DUO  Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.									
					lichen Ausbildung, Ke iten beurteilen und m				er einschlägigen	
<u>1</u> 360	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	ausgeführt Aagua (eistungsstufe? eintu (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	<b>OT/ST (lang)</b> 19 208342 Perfect Lex 800				800 X-PRESS 0.3 "inside red/	PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR				_
	UT (lang)	24	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside red/	blue" 93/83 160WR		X 🗌		
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax: +					
<u>=</u> =290	wirksamen Bau	Jteile ord			epass! Die Fachkraft bes sowie die auszuführend					
	Firma der Fachkraft Straße/Nr.				Straße/Nr.					
	Plz./Orf					Plz./Ort				
= 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
280	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner E				
=	Fachkraft	ar der				Betreiber/in				_
<u></u>	Germany Phon	ie: +49 (C	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fe 1ology.de / ww	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	Control Contro	new Technolo	₹ <b>∩</b> ो.