400 =					mrüstung auf					
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	htungsgerät	es:	VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1078: Luxura X10 52 SLi High Intensive					
	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1078 UV-Variante: <mark>DUO</mark>					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
	Bestimmung	gen, die	ihm übertrag	genen Arbe	iten beurteilen und			1.)	Durchgeführte Maßnah	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten är bestätigt mit einer ges zen, erythemwirksam eisen. (Die Artikelnum	onderten "Äquivalen identische Werte zu d	z Bestätigung", Ien originalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (Z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtB	ArtBezeichnung			ausę Leist (z.B. 300%	
	OT/ST (lang)	30	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside r	ed/blue" 93/83 160WR		X]
	UT (lang)	22	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside r	ed/blue" 93/83 160WR		X]
	GB-1	4	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X		
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge									
	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax					
<u>=</u> =290		iteile ord			tepass! Die Fachkraft b sowie die auszuführei					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
= 280	E-Mail Adresse	7.60 82.00	200			Kunden-Nr. E-Mail Adresse	V 100 00 00			
	-	/or-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift				-
	Fachkraft				Section 111	Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	CONFORM Same Tembers/Copy Cover	NEW RECKING OF	Ŋ°