400 =	03 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm											
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.											
-	Hersteller de	es Bel	ichtungsgerä	les:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach							
<u>= 380</u>	Bezeichnun	g Beli	chtungsgerät		UV-Kit ID-109: KBL Atlantis S3.2							
	Zusatzinfo zu	Jm G	erät:		Filterscheibe bl. MUG 6 + w. 316 (4x720W, Q806 Z4) Standard UV-Typ 4/5							
= 270	Geräte-Nr. B Artikel-Nr./Be				Butter-ID: 109 UV-Variante: DUO							
= 3/0	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.											
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)											
E_ 360	Der Hersteller I der Markenbe dass unter Ber	bzw. Ei zeichr ücksic	ung NEW TECHN htigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", ızen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen reisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).				Bauteil		Drichgeführte Waguahmen (pitte aukrenzeu / eiutuageu) 2. 2. oder 2. 2. oder 2. 2. oder 2. 2. oder 3. 3. 2. oder 3. 3. 2. oder 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung				äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökornodus)	
	OT/ST (lang)	28	208342	Perfect Lex 8	Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR				X]
	UT (lang)	17	208342	Perfect Lex 8	ct Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR]
	GB-1	4	100408	High Energy	y TX				X]
	Filterscheibe	4	655242	Filterscheibe	0.3 T324 / EVO 17500 megaSun]
	Zusätzlich auszuführende Arb am Belichtungsger											
 290	Senden Sie ein bzw. das Gerät	Exemp e- und teile oi	Betriebsbuch bz	w. den Gerä	und Betreiber) an tepass! Die Fachkra , sowie die auszufül	aft bestä	tigt mit seiner Unte	erschrift, dass die (angeg	ebene	n optisch	
	Straße/Nr. Plz./Ort						Plz./Ort					-
= 200	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr.						_
= 280	Vor-/Name der Fachkraft					-	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber					
280	Datum/Untersci Fachkraft	hrift de	r				Datum/Unterschr Betreiber/in	iff				
270	Germany Phone	e: +49	3H Industriestraße (0)5931 9830-0 F inology.de / ww	ax: + <mark>49 (0)</mark> 59.	31 9830-97				Contractor Technology Contractor		new Technolog	y°