= <sup>400</sup>	103 BE	stä	TIGUN	lGzur U	mrüstung aı	uf die	Bestrahlung	asstärke Eer	0.3	N/a	m		
= =390 =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschalttleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.												
<u>-</u>			chtungsgerä		eziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
Ē_380			:htungsgerät		UV-Kit ID-1107: Ergoline Classic 700 Turbo Power								
	Zusatzinfo z				(BlueLine(BlueQ) Umrüstung)								
=	Geräte-Nr. I				Butler-ID: <b>1107</b> UV-Variante: DUO								
<u>= 370</u>		Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: DUO Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen											
=					lichen Ausbildur iten beurteilen u					nis de	er einschlägigen		
Ξ bin		OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE								Bauteil Durchgeführte Maß (bitte ankreuzen / e			
	der Markenb dass unter Be	ezeichnu rücksich	ung NEW TECHN itigung der Ferti	OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", ızen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).				- Ient		hrt sstufe? oder dus)		
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung				äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökornodus)		
	OT/ST (lang)	33	208342	Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR					X				
	SB	5	208300	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 25W 300 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR				X				
	UT (lang)	17	208342	Perfect Lex 8					X			ļ	
	GB-1	4	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E				X				
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge												
	Senden Sie ein	Exempl			und Betreiber) an								
= = 200	wirksamen Bau	uteile ord			epass! Die Fachkro sowie die auszufül		Arbeiten ordnung						
<u> </u>	Firma der Fact	ıkraft				-	Firma Betreiber Straße/Nr.					_	
	Straße/Nr. Plz./Ort					-	Plz./Ort					_	
280	E-Mail Adresse	e (Pflicht	eld)				Kunden-Nr.	flichtfold				_	
	Kor-/Name der Fachkraft E-Mail Adresse (Pflichtfeld)										-		
	Datum/Unterso Fachkraft	hrift der					Datum/Unterschri Betreiber/in	ft					
=		HT <u>GMBI</u>	H Industriestraße	e 24- <u>26 49716</u>	Meppen /			[petroagent]	_				
<u></u> =2/0	Germany Phor	ie: +49 (	0)5931 9830-0 F 10logy.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97			DEKRA	es contopy net Technology orwar	)t	NEW RECKNOLOGU	J.	
=									The second s				