_	.400	03 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm						
<u>uuluuluu</u>	. 39 0	US DESTATIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.						
=	200	Hersteller des Belichtungsg	erätes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef				
	.30V	Bezeichnung Belichtungsgo	erät:	UV-Kit ID-1138: Soltron S-45 Turbo Power				
-		Zusatzinfo zum Gerät:		BlueLine (BlueQ) Umrüstung				
-	.370	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.: Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. Butler-ID: 1138 UV-Variante: DUO						
		Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)						
3	210	OPTISCH WIRKSAME BA		llen beonellen ond	mogiiche Geranier	reikennen kann	.) Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen
		Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen IIV-Lampen sowie IIV-Stahler des Solgriums aufweisen. (Die Artikelnummen sind hier maßgebend).						
		Anz. ArtN		ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
		OT/ST (lang) 26 208342	Perfect Lex 8	Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR ne X-Tend 0.3 500 S			X	
		UT (lang) 14 208342	Perfect Lex 8				X 🗌	
		GB-1 3 100830	Blue Line X-				X 🗌	
	.300 ·	Zusätzlich						
		auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:						
Ē		Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch						
	.290	Wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft						
Ξ		Straße/Nr. Ptz /Ort			Straße/Nr.			
	200	Plz./Ort Plz./Ort F-Mail Adresse (Pflichtfeld) Kunden-Nr. Kunden-Nr. Kunden-Nr.						
=	.280	Vor-/Name der Fachkraff			E-Mail Adresse (F Ansprechpartner	and the second		
<u>muluuluuluu</u>		Datum/Unterschrift der Fachkraft			Datum/Unterschr Betreiber/in	ift		
	270	UV-POWER-LICHT GMBH Industries					contras.	
	LIV	Germany Phone: +49 (0)5931 9830 E-mail: info@new-technology.de /				GERRA		NEW TECHNOLOGY