400 =					mrüstung auf c				
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
=	Hersteller d	es Belic	htungsgerät	es:	JK-Products Gmb	H/Rottbitzer Stras	se69/53604 Bad	Honnef	
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1158: Soltron Z-40 Turbo Plus				
_	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:			Butter-ID: 1158 UV-Variante: DUO					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einsc								
					iten beurteilen und t			.)	
	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksan der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestädass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den ori UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend							äquivalent aquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale	ausgefü Leistung (z.B. º ² º 300W o. Ökomoo
	OT/ST (lang)	18	208342	Perfect Lex 8	300 X-PRESS 0.3 "inside re	d/blue" 93/83 160WR		X 🗌	
	UT (lang)	22	208342	Perfect Lex 8	300 X-PRESS 0.3 "inside re	d/blue" 93/83 160WR		X 🗌	
	GB-1	3 100830 Blue Line X-Tend 0.3 500 S						X 🗌	
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge								
	bzw. das Gerä	te- und E uteile ord	etriebsbuch bz	w. den Geräl	und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft be sowie die auszuführen	estätigt mit seiner Unt	erschriff, dass die o	inge gebene	n optisch
	Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Plz./Ort Kunden-Nr.				
=_280	Vor-/Name de				E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber				
<u> </u>	Datum/Unterso Fachkraft	:hrift der				Datum/Untersch Betreiber/in	riff		
270	Germany Phon	ie: +49 (0	l Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	CONTONE Constant	NEW LENNIOGY