_	.400				io Rostrolati	nontärke Fer	0 204/		
	.390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine							
Ξ		gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen.							
	280	Hersteller des Belichtung	UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd						
		Bezeichnung Belichtung	UV-Kit ID-1159: uwe Triumph XTT (OT 100 / UT 100)						
		Zusatzinfo zum Gerät: Geräte-Nr. Belichtungsger	(400er Version) BlueLine( BLueQ ) Umrüstung Butter-ID: 1159						
	.370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.:	UV-Variante: DUO						
		Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen							
		Bestimmungen, die ihm ü		iten beurfellen und m	rogliche Gerah	ren erkennen kanr	Bauteil	Durchgeführte Maßnahme	en
		Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung",						(bitte ankreuzen / eintrage	∍n)
		dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).					a alent	ausgeführt e istungsstufe? 2.B. "2" oder 800W o. Ökornodus)	
		Anz. Art	Nr.	ArtBez	reichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" odei 300W o. Ökornodus)	
		<b>OT/ST (lang)</b> 20 2083	40 Perfect Lex 8	00 X-PRESS 0.3 "inside red	/blue" 93/83 100WR		хП		I
		UT (lang) 16 2083	40 Perfect Lex 8	000 X-PRESS 0.3 "inside red	/blue" 93/83 100WR		x		
		GB-1 3 1008	Blue Line X-	Fend 0.3 500 E			X 🗌		
T T T									
1111									
1111									
u   1									
	300 -	Zusätzlich							
		auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:							
		Senden Sie ein Exemplar unters bzw. das Geräte- und Betriebs	ouch bzw. den Gerät	epass! Die Fachkraft be	stätigt mit seiner U	Interschrift, dass die o	ingegebene	n optisch	
	.290	wirksamen Bauteile ordnungsg Firma der Fachkraft	emais ausgetauscht,	sowie die duszuruhrend	Firma Betreibe		runn wurden.		
		Straße/Nr.			Straße/Nr.				
	200	Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)							
	.280	Vor-/Name der Fachkraft			Ansprechpart	and the second			
<u>malandanalana</u>		Datum/Unterschrift der Fachkraft			Datum/Unterso Betreiber/in	chrift			
	270	UV-POWER-LICHT GMBH Industr							
	LIV	Germany Phone: +49 (0)5931 9 E-mail: info@new-technology.d	Contraction of the second s			DEKRA	Annual Trianglower	NEW LECHNOLOGY.	