	400	03 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm		
<u>minulun</u>	.390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.		
		Hersteller des Belichtungsgerätes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef	
	.380	Bezeichnung Belichtungsgerät:	UV-Kit ID-1204: SOLTRON Pro Sun Speedpower XXL Turbo (mit SB_Soltron XL-70) (Strahler R7s)	
		Zusatzinfo zum Gerät:	BlueLine (BLueQ) Umrüstung	
	270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:	Butler-ID: 1204 UV-Variante: DUO	
	910	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen		
			n Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)	
		OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Bauteil Durchg Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). Bauteil Durchg		
		Anz. ArtNr.	Y (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", toleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen s aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). ArtBezeichnung	
		OT/ST (lang) 24 208342 Perfe	ect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR	
		SB 7 208300 Max	Warp 800 X-TEND 0.3 25W	
		UT (lang) 27 208342 Perfe	ect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR	
		GB-1 4 100830 Blue	Line X-Tend 0.3 500 S	
111/101		Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät: Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Eau	chkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung,	
		bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. der	n Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch auscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.	
-	.290	Firma der Fachkraft	Firma Betreiber	
		Straße/Nr. Plz./Ort	Piz./Ort	
Ξ		E-Mail Adresse (Pflichtfeld)	Kunden-Nr.	
	.280	Vor-/Name der Fachkraff	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber	
		Datum/Unterschrift der Fachkraft	Datum/Unterschrift Betreiber/in	
<u>Innhunhunhun</u>	270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49	5 49716 Meppen /	
	anto M	E-mail: info@new-technology.de / www.new		