400 =						f die Bestrahlı				
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belio	chtungsgerä	tes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1207: Ergoline 450 Turbo Power					
	Zusatzinfo zum Gerät:				optimale Umrüstung durch Austausch der Filterscheiben					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1207 UV-Variante: DUO					
	Für die am (	Gerät a	uszuführende	ine autorisierte Fa	isierte Fachkraft. en sowie Kenntnis der einschlägigen					
						d mögliche Gefah			er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN Higung der Ferh	er der nachfo OLOGY (NT), igungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe?  2.8. 2. oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		Art.	-Bezeichnung		äquivale	ausg Leist (z.B. 300V Öko	
	OT/ST (lang)	25	208342	Perfect Lex	800 X-PRESS 0.3 "inside	X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR				]
	UT (lang)	17	208342	Perfect Lex	800 X-PRESS 0.3 "inside	0 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR				]
	GB-1	4	100852		ce Ultra 250-520W SE			X		
	Filterscheibe	4	655083	Filterscheibe	e 0.3 Ergoline Trend 412	H, 250 x 250 mm				
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge									
	Senden Sie ein	Exemple				ax: +49 (0)5931 -9830				
<u>=</u> =290		iteile orc				t bestätigt mit seiner l renden Arbeiten ordn Firma Betreibe	ungsgemäß durchge			
	Straße/Nr.	dii				Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
<b>=</b> 280	E-Mail Adresse	7-87 22-7-2				Kunden-Nr. E-Mail Adress	4 W New 10			
	Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift					
280	Fachkraft					Betreiber/in				
<u>=</u> 270	UV-POWER-LIC Germany Phon E-mail: info@ne	ie: +49 (0	D)5931 9830-0 F	ax: +49 (0)59.	31 9830-97		DEKRA	TE CONTINUE TECHNOLOGY	new Rechinolog	१ <b>८</b> ।