400		\mathfrak{S} zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer	0.2141/am	
		gend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die ange		
= 200		le wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM s 1altleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abk		
<u>=</u>	Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine			
	and a second of second and second and	klärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.		
= 200	Hersteller des Belichtungsgerätes: UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd			
=_ 38V =	Bezeichnung Belichtungsgerät: UV-Kit ID-1253: uwe Speedfire HD			
-	Zusatzinfo zum Gerät: BlueLine (BlueQ) Umrüstung			
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Butter-ID: 1253 Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: DUO			
= "	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen			
-	Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)			
	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile		Bauteil Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)	
	der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung",			
	UV-Lampen sowie UV-Strahler des Sola	riums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).	äquivalent original ausgeführt Leistungsstufe? 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.	ArtBezeichnung	äqu orig aus 300' Öko	
	OT/ST (lang) 28 208342	Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR		
	UT (lang) 20 208342	Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR		
	GB-1 4 100830	Blue Line X-Tend 0.3 500 S		
	GB-2 2 100835 SB 2 100830	Blue Line X-Tend 0.3 500 S Blue Line X-Tend 0.3 500 S		
	-Acrylglasscheibe für d	en Schulterbräuner = 1 x Art.Nr. 216580		
	Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:			
=		(Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darau den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die a		
Ē_290		getauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgef Firma Betreiber		
Ξ	Straße/Nr.	Straße/Nr.		
280	Plz./Ort	Piz./Ort Kunden-Nr.		
<u>= 280</u>	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber		
	Datum/Unterschrift der	Datum/Unterschrift		
=	Fachkraft	Betreiber/in		
<u>= 270</u>	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 2 Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax	: +49 (0)5931 9830-97	NEW TERMOLORY	
	E-mail: info@new-technology.de / www.			