400 =					Imrüstung auf di					
= = 390 = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	htungsgerät	les:	UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1274: uwe Power of Chi XTT					
<u> </u>	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BLueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1274 UV-Variante: DUO					
=_ 3/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
_					ilichen Ausbildung, Ke iten beurteilen und m				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN igung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	Durchgeführte Maßnah (bitte ankreuzen / eintra e ja	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	10	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside red/l	olue" 93/83 160WR		X		5
	OT/ST (kurz)	17	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside red/l	olue" 93/83 160WR		X		
	UT (lang)	20	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside red/l	olue" 93/83 160WR		X		
	GB-1	3	100834	Blue Line X-	Tend 0.3 800W E			X]
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=	Senden Sie ein	Exemplo			und Betreiber) an Fax: +4					
<u>=</u> = 290		uteile ord			tepass! Die Fachkraft bes , sowie die auszuführende					
	Straße/Nr.	ikiuli				Straße/Nr.				_
	Plz./Ort					Plz./Ort				
= =_280	E-Mail Adress e	(Pflichtfe	eld)			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
	Datum/Unterso Fachkraft	.nrım der				Datum/Untersch Betreiber/in	riii			
= 270	UV-POWER-LIC Germany Phor						internal of the second	to coviding		No.
=	E-mail: info@ne						DEKRA	OJNO	TIEN RECIIIOLO	, oj