 400	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf die Besti	rahlungsstärke Ee	r 0.3W/q	ım
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.							
<u> </u>	Hersteller des Belichtungsgerätes:				UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd			
=_380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1300: uwe CPS 73 Serie			
	Zusatzinfo zum Gerät:				UT-160W/OT-160W			
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1300 UV-Variante: DUO			
<u>=</u> 3/V	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.							
					lichen Ausbildung, Kenntnisse iten beurteilen und mögliche (er einschlägigen
1360 1	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). Anz. ArtNr. ArtBezeichnung							ausgeführt Leistungsstufe? (Z.B. "Z" oder 300W o. Ökomodus)
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung		äquivale	ausgefü Leistung (z.B. "2" o 300W o. Ökomoo
	OT/ST (lang)	OT/ST (lang) 14 208342 Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR				160WR	X	
	OT/ST (kurz)	39	208300	Max Warp 8	00 X-TEND 0.3 25W		X	
	UT (lang)	20	208342	Perfect Lex 8	00 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83	160WR	X	
	Liegescheibenstützen: 9 x Art.Nr. 86637							
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge							
-					und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 epass! Die Fachkraft bestätigt mit s			
<u>=</u> = 290	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sow				sowie die auszuführenden Arbeite			
	Straße/Nr.				Straße/			
=	Plz./Ort				Plz./Ori			
= 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Adresse (Pflichtfeld)		
280	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					chpartner Betreiber /Unterschrift		
=	Fachkraft				Betreib			
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo nology.de / www	ax: +49 (0)59	1 9830-97	DERRA	se Confirme mer Tractionstrape ozwar	new Lechnology