<u> 400</u> =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	lmrüstung auf di	e Bestrahlur	gsstärke Eer	0.3W/q	m
390 = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem 'Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen.								
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach				
<u>=</u> 380	Bezeichnun	ng Belid	: htungsgerät:		UV-Kit ID-1318: KBL megaSun 6800 Ultra Power easyCare				
=	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung (Strahlungsnorm Typ 3 und 4)				
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1318 UV-Variante: DUO				
=_5/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft ailt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen								
_					ilichen Ausbildung, Ke iten beurteilen und m				er einschlägigen
360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichne rücksich	ung NEW TECHN ntigung der Fertig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äqui bestätigt mit einer geson zen, erythemwirksam ide eisen. (Die Artikelnumme	derten "Äquivalenz ntische Werte zu d	:Bestätigung", en originalen	äquivalent original	ausgeführt  Leistungsstufe?  (2.82. oder 300W o. Ökomodus)
	Anz. ArtNr.				ArtBeze	ArtBezeichnung			ausgefül Leistung (z.B. "2" o 300W o. Ökomoc
	OT/ST (lang)	27	208342	208342 Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red				X 🗌	
	UT (lang)	21	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside red/b	olue" 93/83 160WR		X 🗌	
	GB-1	4	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X	
			2;1;Óko-Modus eins ;Aktuelle 0.3 Softw		nehmen				
				.,,,,					
290 290 290 200 200 200 200 200 200 200	bzw. das Gerä	Exemple te- und uteile ordikraft  (Pflichter Fachker	Betriebsbuch bz dnungsgemäß a feld)	w. den Gerä	und Betreiber) an Fax: +4 tepass! Die Fachkraft besi , sowie die auszuführende	tätigt mit seiner Unt	erschrift, dass die c gsgemäß durchgel Pflichtfeld) r Betreiber	inge gebene	n optisch
270	Germany Phon	ie: +49 (	H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo nology.de / www	ax: +49 (0)59.	31 9830-97		DEKRA)	Control of the Contro	NEW LEPHING (0) 3 A.