-	.400			Imrijstung guf di	- Restrablue	asstärke For	0.31	Ma	m	
minutum	.390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
=		Hersteller des Belichtungsgerätes: JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad J								
-	380	Bezeichnung Belichtungsge		UV-Kit ID-1340: SOLTRON Pro Sun High Power XL Turbo = M-55 m. SB						
		Zusatzinfo zum Gerät:		(Strahler 1-seitig gesockelt) BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
Ξ	170	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:		Butler-ID: <b>1340</b> UV-Variante: DUO						
	.3/0	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.								
		(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)								
mhad	360	der Markenbezeichnung NEW TE dass unter Berücksichtigung der	ringer der nachfo CHNOLOGY (NT), Fertigungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen esen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil te Bo D		ausgeführte Waguapu (pitte aukrenser / eintua (pitte aukrenser / eintua (2.8. *2. oder 3.00W o. Ö Kom o dus)	
		Anz. ArtNi	•	ArtBezeichnung			äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstu (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
		OT/ST (lang) 29 208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside red/b	lue" 93/83 160WR		X			
		SB 7 208300	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 25W			X			J
		UT (lang) 17 208342	Perfect Lex 8	0 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR			X			
		<b>GB-1</b> 3 100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X			I
111111		Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät: Sondon Sio oin Exomplay untar ch	isbon (Fachkraft	tund Botroibor) on Fore A	9 (0)5931 983098	Sie erhalten darau	hin die	Konf	omitäts oklänupa	
		Senden Sie ein Exemplar untersch bzw. das Geräte- und Betriebsbuc wirksamen Bauteile ordnungsgem	h bzw. den Geräl	tepass! Die Fachkraft best	ätigt mit seiner Unte	erschrift, dass die a	ngege	bene	n optisch	
	.290	Firma der Fachkraft	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Firma Betreiber					
Ξ		Straße/Nr.			Straße/Nr.					
		Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)		Piz./Ort Kunden-Nr.						
	.280	Vor-/Name der Fachkraff			E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber					-
Inntroduction		Datum/Unterschrift der Fachkraft			Datum/Unterschr Betreiber/in	and the second sec				
		UV-POWER-LICHT GMBH Industries	raße 24-26 49716	Meppen /		Terreneral				
	270	Germany Phone: +49 (0)5931 9830 E-mail: info@new-technology.de /	-0 Fax: +49 (0)59:	31 9830-97		CERA	ev contrary e Trabuel en egywe		NEW TECHNOLOGU	J.,