-	.400	03 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm								
minuluu	.390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
Ξ		Hersteller des Belichtu	ungsgerätes:	VDL Hapro International, P.O.Box73, 4420 AC Kapelle, Netherlands						
	.380	Bezeichnung Belichtu	ngsgerät:	UV-Kit ID-1365: Lumina E 40 SLI						
		Zusatzinfo zum Gerät:		BLueLine (BlueQ) Umrüstung						
	270	Geräte-Nr. Belichtungs Artikel-Nr./Bestell-Nr.:	gerät.	Butter-ID: 1365 UV-Variante: DUO						
	.3/V	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.								
		(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)								
111	260	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE					Baut	eil	Durchgeführte Maßnahme (bitte ankreuzen / eintrage	
Ξ		Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteik der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen							rufe?	
Ξ				ariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			äquivalent original		ausgeführt Le istungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökom odus)	
		Anz.	ArtNr.	ArtBezeic	hnung		äqui	original	ausgefül Leistung: (z.B. "2" (300W o. Ökormoo	
		OT/ST (lang) 22	208312 Max Warp 80	00 X-PRESS PLUS 0.3 100WR						
-		UT (lang) 18 2	208312 Max Warp 80	00 X-PRESS PLUS 0.3 100WR						
Ξ.		GB-1 3 1	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S						
Ξ										
-										
10										
Ξ.										
E										
Ξ										
111										
		*Acrylglasstützen: Art.Nr. 09565								
	.300 •	Zusätzlich auszuführende Arbeiten					1			
-		am Belichtungsgerät:	aterschrieben (Fachkraft	und Betreiber) on Fax: +49	(0)5931 -983098, Sie erhalten da	urcufhir	die	Konf	ormitätserklärung	
Ξ		bzw. das Geräte- und Betrie	ebsbuch bzw. den Geräl	lepass! Die Fachkraft bestät	igt mit seiner Unterschrift, dass o Arbeiten ordnungsgemäß durcl	lie ang	egel	oene	noptisch	
	.290	Firma der Fachkraft			Firma Betreiber					
Ξ		Straße/Nr. Plz./Ort			Straße/Nr. Plz./Ort					
Ξ	200	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)		Kunden-Nr.						
-	.280	Vor-/Name der Fachkraft			E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber					
<u>malandandan</u>		Datum/Unterschrift der Fachkraft			Datum/Unterschrift Betreiber/in					
	270	UV-POWER-LICHT GMBH Ind				100				
	.270	Germany Phone: +49 (0)593 E-mail: info@new-technolog							NEW TECHNOLOGY	
=										