400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf di	ie Bestrahlur	ngsstärke Eer	⁻ 0.3W/q	m	
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
_			chtungsgerä		JK-Products GmbH		The control of the co	Honnef		
<u>=</u> 380	Bezeichnun	ng Belic	:htungsgerät	:	UV-Kit ID-1384: Erg Sunselect	oline Evolution	600 Turbo Powe	r . vorher S	Sunpoint Medium	
_	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine(BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:			Butler-ID: 1384 UV-Variante: DUO						
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
	Bestimmung	gen, die	ihm übertrag	genen Arbe	iten beurteilen und m				Durchgeführte Maßnahmen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ıng NEW TECHN Higung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äqui bestätigt mit einer geson zen, erythemwirksam ide eisen. (Die Artikelnumme	iderten "Äquivalen: entische Werte zu d	z Bestätigung", en originalen	ŧ	(Sapta sapta	
		Anz.	ArtNr.		ArtBez	eichnung		äquivale	cusgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomoo	
	OT/ST (lang)	29	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside red/	blue" 93/83 160WR		X		
	SB	7	208300	Max Warp 8	00 X-TEND 0.3 25W			X		
	UT (lang)	17	208342		800 X-PRESS 0.3 "inside red/	blue" 93/83 160WR		X		
	GB-1	1 3 100831 Blue Line X-Tend 0.3 500 E								
		W	anne-UT: 734423-	00 Reflektor La	mpenabdeckung					
	Zusätzlich									
	auszuführende Ar am Belichtungsge									
<u> </u>	bzw. das Gerä	te- und E	Betriebsbuch bz	w. den Gerä	und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft bes	stätigt mit seiner Un	lerschriff, dass die e	angegebene	n optisch	
=_290	wirksamen Bau Firma der Fach		inungsgemäß c	ius getaus cht	, sowie die auszuführend	en Arbeiten ordnur Firma Betreiber	igsgemäß durchge	führf wurden.		
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Piz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Plz./Ort Kunden-Nr.				
=_280	E-Mail Adresse Vor-/Name de	Veril Service	725			E-Mail Adresse (Ansprechpartne	W ASS 10			
<u> </u>	Datum/Unterso					Datum/Untersch Betreiber/in				
=		HT GMRJ	1 Industriestraße	24-26 49714	Meppen /	Delia Del/III	Transaction			
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	0)5931 9830-0 F 10logy.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97		DEKRA	CONFORM To disease of Ourse	NEW LEGINOLOGY	