400 =					lmrüstung auf d					
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
<u>-</u>			:htungsgerät		JK-Products Gmbl		Here we have a 118 Ke W.	Honnef		
<u>=</u> 380			htungsgerät		UV-Kit ID-1399: SO	UV-Kit ID-1399: SOLTRON Pro Sun High Power XL Turbo = M-55 m. SB (Strahler R7s gesockelt)				
<u> </u>	Zusatzinfo z	um Ge	rät:		BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:			Butler-ID: 1399 UV-Variante: DUO						
<i>3/</i>		Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. aft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen								
	Bestimmung	gen, die	ihm übertrag	genen Arbe	iten beurteilen und m			1.)	Durchgeführte Maßnahmen	
	Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW IECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen IIV-Igmpen sowie IIV-Straftler des Solgriums aufweisen (Die Artikelnummen sind hier maßgebend)									
		Anz.	ArtNr.		ArtBez	eichnung		äquivale	ausgeführt Leistungsstu! (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	29	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside red	/blue" 93/83 160WR		X 🗌		
	SB	7	208300	Max Warp 8	00 X-TEND 0.3 25W			X		
	UT (lang)	17	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside red	/blue" 93/83 160WR		X		
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X		
	Zusätzlich auszuführende Art									
_	Senden Sie ein	ALL ST D	ar unterschrieb	en (Fachkraff	und Betreiber) an Fax: +	49 (0)5931 -983098,	Sie erhalten darau	fhin die Kont	formitätserklärung,	
<u>=</u> =290					tepass! Die Fachkraft be: , sowie die auszuführend					
	Firma der Fach	ıkraft				Firma Betreiber				
	Straße/Nr. Plz./Ort				Straße/Nr. Plz./Ort					
= 200	E-Mail Adresse	(Pflichtfe	eld)			Kunden-Nr.	Ref. 1 15 1 15			
Vor-/Name der Fachkraft					E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber					
<u> </u>	Datum/Unterso	hrift der				Datum/Untersch Betreiber/in	riff			
270	UV-POWER-LIC	НТ СМВН	Industriestraße	24-26 49716	Meppen /		Internal			
<u></u>)5931 9830-0 F ology.de / ww				DEKRA	nue Tradirezones	NEW LECKNOLOGIA	