_	.400	03 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm				
<u>malandan</u>	. 390	US DESTATIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.				
Hersteller des Belichtungsgerätes: JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/536				Honnef		
-	. 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:	ID-1468: Solarium Art.Nr.: 100003395 Ergoline PRES			
		Zusatzinfo zum Gerät:	PERFORM.			
Ξ		Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Butter-ID: 1468				
	.370	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: DUO Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.				
		(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung. Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)				
5	376	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE		Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen (hitte gelugungen (sintergen)	
		der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NI	ıfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile), bestätigt mit einer gesonderten " Äquivalenz Bestätigung",		(bitte ankreuzen / eintragen)	
			anzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen weisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).	al alent	ausgeführt Le istungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökom odus)	
		Anz. ArtNr.	ArtBezeichnung	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstu (z.B. "2" ode 300W o. Ökormodus)	
		OT/ST (lang) 32 208342 Perfect Le	x 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR	X		
		OT/ST (kurz) 3 208295 Max Warp	800 X-TEND 0.3 8W 31cm			
		UT (lang) 20 208342 Perfect Le	x 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR	x		
		GB-1 4 100852 Independe	nce Ultra 250-520W SE	x 🗌		
		Chipkarte Art.Nr.: 300126 einsetz	en.			
	.300	Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Boliekturgegestit				
-			aft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darau			
	700	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft				
1	. 670	Straße/Nr.	Firma Betreiber Straße/Nr.			
		Piz./Ort	Plz./Ort			
	.280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)	Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
		Vor-/Name der Fachkraff	Ansprechpartner Betreiber			
<u>undundundun</u>		Datum/Unterschrift der Fachkraft	Datum/Unterschrift Betreiber/in			
	.270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 497 Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5 E-mail: info@new-technology.de / www.new-tecl	5931 9830-97	C ENVinge Tradition of the Organ	new Technology	