400 =					Imrüstung auf d						
= = = = 390 =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
<u>-</u>		Hersteller des Belichtungsgerätes:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnur	ng Belic	htungsgeräl	h	UV-Kit ID-175: KBL megaSun 4000 Ultra Power CPI						
=	Zusatzinfo zum Gerät:				Strahlungsnorm Typ 3						
_ 		Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 175 UV-Variante: DUO					
=_ 3/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.										
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)										
	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	r bzw. Ers ezeichnu erücksich	ung NEW TECHN itigung der Fert	jer der nachfo IOLOGY (NT), igungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	ausgeführt Maßual (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)		
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	zeichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)		
	OT/ST (lang)	24	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside re	PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR				<u></u>	
	UT (lang)	16	208342	Perfect Lex 8	00 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR			x			
	GB-1	3	100401	High Energy	TX]	
	Filterscheibe 3 540290 Filterscheibe 0.3 Uvisol megaSun										
		;2	;1;Öko-Modus ein	stellen							
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge										
=					und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft be						
<u>=</u> <u>=</u> 290		uteile orc			, sowie die auszuführen						
	Straße/Nr.				Straße/Nr.						
	Plz./Ort					Plz./Ort					
<u>=</u> 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechnartner Betreiber						
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =		Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in					
-		HT GMBI	H Industriestraß	e 24- <u>26 4971</u> 6	Meppen /	Delicibei/III	[militages]				
<u>=</u> _2/V =	Germany Phor	ne: +49 (0	0)5931 9830-0 F nology.de / ww	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	Continue Consistence Consiste	new rechnolog	ş V j°	