Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen origi äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den geg notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.) Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung	gebenenfalls
Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nac gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.	gilt der
Hersteller des Belichtungsgerätes: KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach	
Bezeichnung Belichtungsgerät: UV-Kit ID-178: KBL megaSun 4000 XXL Ultra Power Spaghetti	
Zusatzinfo zum Gerät:	
Geräte-Nr. Belichtungsgerät: 370 Artikel-Nr./Bestell-Nr.: Butler-ID: 178 UV-Variante: DUO	
Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.	
(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)	einschlägigen
OT ISCH WIRISAME BAUTELLE	Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)
Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen	oufe? er
IIV-lampen sowie IIV-Strahler des Solariums aufweisen (Die Artikelnummern sind hier maßgebend)	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)
Anz. ArtNr. ArtBezeichnung	ausgefü Leistung (z.B. "2" (300W o. Ökomoo
OT/ST (lang) 21 208344 Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 120/80 180WR 2m X X	
OT/ST (kurz) 30 208300 Max Warp 800 X-TEND 0.3 25W X	
UT (lang) 16 208342 Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR X X	
= 330	
= 334	
= 320	
= 310	
= 300	
Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:	
Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konfor bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen	
Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darauftin die Konforbzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepæs! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft Firma Betreiber	
Plz./Ort Plz./Ort	
E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)	
Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der Datum/Unterschrift	
Straße/Nr. Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der Fachkraft Datum/Unterschrift der Fachkraft E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in	
UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen / Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97 E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de	NEW LECKNOLOSIA