400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf d	ie Bestrahlur	ngsstärke Eer	0.3W/q	m	
390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-228: KBL megaSun 5600 Ultra Power easyCare					
=	Zusatzinfo zum Gerät:			Strahlungsnorm Typ 4						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:			Butter-ID: 228 UV-Variante: DUO						
=3/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
					iten beurteilen und n				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äqu bestätigt mit einer geso zen, erythemwirksam id eisen. (Die Artikelnumm	nderten "Äquivalenz entische Werte zu d	: Bestätigung", en originalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale	ausgefü Leistung (z.B. "2" o 300W o. Ökomoo	
	OT/ST (lang)	26	208342	Perfect Lex 8	300 X-PRESS 0.3 "inside red	/blue" 93/83 160WR		X		1
	UT (lang)	18	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside red	/blue" 93/83 160WR		X 🗌		
	GB-1	4	100401	High Energy	TX			X		
		;2;	1;Öko-Modus eins	tellen						
	;1;Aktuelle 0.3 Software, update vornehmen									
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge									
	bzw. das Gerä	te- und B uteile ord	etriebsbuch bz	w. den Geräl	und Betreiber) an Fax: + epass! Die Fachkraft be sowie die auszuführend	stätigt mit seiner Unl	erschrift, dass die o	inge gebene	n optisch	
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
	Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Plz./Ort Kunden-Nr.					
=_280	Vor-/Name der Fachkraft				E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber					
<u> </u>	Datum/Unterschrift der Fachkraft					Datum/Untersch Betreiber/in				
= 230		HT GMBH	Industriestraße	24-26 49716	Meppen /	2			1900	
=Z/U =	Germany Phon	ie: +49 (0		ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	CONTROL Traditionary Cover	NEW LECHNOLOSAL	