_	.400	03 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm										
milum	200	<ul> <li>OS DESTATICUN C zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm</li> <li>Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.</li> </ul>										
	. 370											
		Hersteller des				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach						
	.380	Bezeichnung	ezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-321: KBL megaSun 7000 XXL Ultra Power					
		Zusatzinfo zun			Bullet ID: DOA							
	.370	Geräte-Nr. Beli Artikel-Nr./Bes Für die am Ge		n Tätiakeite	Butter-ID: <b>321</b> UV-Variante: <mark>DUO</mark> en der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.							
		(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)									er einschlägigen	
	360	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile										
luuul		der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleran				bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", nzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen reisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).				alent al	ausgeführt Le is tungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Őkormodus)	
			ArtNr.	. ArtBezeichnung					äquivalent original	ausgefül Leistung: (z.B. "2" c 300W o. Ökomoc		
1111			32	208344	300 X-PRESS 0.3 "insic							
lin.		UT (lang) 22 208342 Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/								X []		
		N. Contraction of the second sec										
n h												
111												
Inn												
111												
	.300 -	Zusätzlich auszuführende Arbeit am Belichtungsgerät:										
-						und Betreiber) an I tepass! Die Fachkra						
	290 virksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgefü Firma der Fachkraft Firma Betreiber								ührt wurden			
		Straße/Nr.					Straße/Nr.					
	200	Plz./Ort E-Mail Adresse (P	d)		Piz./Ort Kunden-Nr.							
	.280	Vor-/Name der Fachkraft				E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber						
<u>mahandandana</u>		Datum/Unterschri Fachkraft			Datum/Unterschrift Betreiber/in							
	.270	UV-POWER-LICHT Germany Phone:	+49 (0)	5931 9830-0 F	ax: +49 (0)59	31 9830-97				(configure Tradicidities) (const	NEW RECKNOLOGY	
		E-mail: info@new-	rechno	logy.de / ww	w.new-fechn	ology.de			VERRE			