_	. 400	N3 RESTÄTICHNIC-	Jmrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer	0.2141/~	<b></b>	
Ξ		Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend ang	egebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angeg	gebenen or	iginalen oder	
=	300	notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistun	Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM so gen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abkl	emmen usv	v.), den	
Ξ "		Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.				
=	_	Hersteller des Belichtungsgerätes:	VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle	.Netherlar	nds	
=	. 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:	UV-Kit ID-484: Lumina V 48 XL Intensive	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
=		Zusatzinfo zum Gerät:	ş			
Ξ	270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:	Butter-ID: 484 UV-Variante: DUO			
Ξ	.9/٧	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft allt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen				
		Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)				
		OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE  Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung",		Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)	
		dass unter Berücksichtigung der Fertigungstolera	, bestätigt mit einer gesonderten "Aquivalenz Bestätigung", nzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen veisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).	ent	estungsstufe? z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz. ArtNr.	ArtBezeichnung	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		OT/ST (lang)         48         208344         Perfect Lex	800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 120/80 180WR 2m	X		
Ξ						
=						
	300					
	. 9. 9. 0	Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:				
		bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Ger	ft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufl ätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die ar t, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgefü	ngegebene	n optisch	
=	. 290	Firma der Fachkraft	Firma Betreiber			
		Straße/Nr. Ptz./Ort	Straße/Nr. Plz./Ort			
	280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)	Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
		Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der	Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift			
=	DHA	Fachkraff  UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 4971	6 Meppen /			
=	.270	Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5 E-mail: info@new-technology.de / www.new-tech	931 9830-97	CONTROL OF	NEW LECKING (DEA)	