

03 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm

Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.

Hersteller des Belichtungsgerätes:

JK-Products GmbH/Rottbittzer Strasse69/53604 Bad Honnef

Bezeichnung Belichtungsgerät:

UV-Kit ID-857: Ergoline Prestige 990 Dynamic Power IQ

Zusatzinfo zum Gerät:

optimale Umrüstung mit Austausch der Filterscheiben

Geräte-Nr. Belichtungsgerät:

Butler-ID: 857

Artikel-Nr./Bestell-Nr.:

UV-Variante: DUO

Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.

(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)

OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE

Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).

Anz.			Art.-Nr.			Art.-Bezeichnung			äqu		orig		aus		Leis		(z.B.		300		Öko	
OT/ST (lang)	32	208342	Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR			X																
UT (lang)	20	208342	Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR			X																
GB-1	4	100852	Independence Ultra 250-520W SE			X																
SB	2	100849	Independence 250W Ultra			X																
Filterscheibe	4	655225	Filterscheibe 0.3 Ergoline Ultra 842H Trend, 320 x 264 mm																			
Die oben genannten Filterscheiben einsetzen/austauschen Leistungsstufe 4 für GB einstellen Leistungsstufe 3 für Körperbereich einstellen ggf. aktuelle UV-Daten-Software aufspielen! Chipkarte Art.Nr. 300113 einsetzen.																						
Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:																						