<del> 400</del>	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf di	ie Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m	
= = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1188: KBL megaSun 4000 Super Power (Strahlungsnorm Typ 3 u. 4)					
=	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1188 UV-Variante: OxyTan Magic Spin					
= 3/\	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
=					iten beurteilen und m					
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äqui bestätigt mit einer geson zen, erythemwirksam ide eisen. (Die Artikelnumme	derten "Äquivalenz entische Werte zu de	Bestätigung", en originalen	äquivalent pe original	ausgeführt Leistungsstufe? Leistungsstufe? (2.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBez	ArtBezeichnung			aus Leis 3001 Öko	
	OT/ST (lang)	24	205210	Röhre OxyTa	an Magic Spin XR 160W			X		
	UT (lang)	16	205200		an Magic Spin CR 100W			X		
	GB-1	3	100670	OxyTan 400-	-500W R7S by new technolog	у		X		
= = 200										
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=					und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft bes					
<u>=</u> = 290		Jteile ord			, sowie die auszuführend					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
<b>=_280</b>	E-Mail Adresse	7.00	7.55		Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift					
=	Fachkraft				SMC15-1112	Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fo ology.de / www	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	one granication of the control	NEW LEGIMOLOSI	l*