400 =					mrüstung auf d					
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1335: KBL megaSun 6800 Super Power					
<u> </u>	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1335 UV-Variante: OxyTan Magic Spin					
=_ 3/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
=					ilichen Ausbildung, K iten beurteilen und n				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äqu bestätigt mit einer geso zen, erythemwirksam id eisen. (Die Artikelnumm	nderten "Äquivalenz entische Werte zu d	:Bestätigung", en originalen	äquivalent ga original	ausgeführt Leistungsstufe? L.B 2. oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquival	ausgefül Leistungs (z.B. "2" c 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	27	205210	Röhre OxyTa	an Magic Spin XR 160W			X 🗌		_
	UT (lang)	21	205200	Röhre OxyTa	an Magic Spin CR 100W			X 🗌		
	GB-1	4	100670	OxyTan 400-	-500W R7S by new technolog	ЭУ		X		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax: +					
<u>=</u> = 290		Jteile ord			tepass! Die Fachkraft be , sowie die auszuführend	len <mark>Arbeiten ordnun</mark>				
	Straße/Nr.	іктап				Firma Betreiber Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
= =_280	E-Mail Adresse	(Pflichtfe	eld)			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
= 200	Vor-/Name der Fachkraft				Ansprechpartner Betreiber					
	Datum/Unterso Fachkraft	nrift der				Datum/Untersch Betreiber/in	ritt			
= 270			l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fa				internal in the second	(S CONTON)	new Revenue	NIO?
			ology.de / www				DEKRA	03/6/2	" I SE DIVIDIO S	2.01