<u>400</u>	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf di	e Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	ım	
= = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1432: uwe White Power XTT (OT 100 / UT 100)					
=	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung (Baujahr ab 2005)						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 1432 UV-Variante: OxyTan Magic Spin					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
=					iten beurteilen und m					
	Der Hersteller der Markenbo dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äqui bestätigt mit einer geson zen, erythemwirksam ide eisen. (Die Artikelnumme	derten "Äquivalenz entische Werte zu de	Bestätigung", en originalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (2.B2. oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBez	zeichnung		äqu	aus Leis 300 Öke	
	OT/ST (lang)	26	205200	Röhre OxyTa	an Magic Spin CR 100W			X]
	UT (lang)	18	205200		an Magic Spin CR 100W			X		
	GB-1	3	100672	OxyTan 600	W Ultra by new technology			X		
=3VV .	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax: +					
<u>=</u> = 290		Jteile ord			tepass! Die Fachkraft bes , sowie die auszuführend 					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				-
	Plz./Ort					Plz./Ort				
=_280	E-Mail Adresse					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (The same of the sa			
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
=	Fachkraft				SMC5-102	Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	OTATION DESCRIPTION OF A SECOND DESCRIPTION OF A SECON	NEW TECHNOLOS	ध्रपु [®]