400 =					Imrüstung auf di					
= = 390 = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnur	ng Belic	htungsgerät:		UV-Kit ID-1449: KBL megaSun 6000 Super					
=	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
= 270	Geräte-Nr. E					Butler-ID: 1449 UV-Variante: OxyTan Magic Spin				
<u>=</u> 5/V	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.									
					nlichen Ausbildung, Ke Fiten beurteilen und m				der einschlägigen	
E 2/0	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE							Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)	
	Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten ' Äquivalenz Bestätigung'', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen IIV-Lampen sowie IIV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummen sind hier maßgebend).								ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). Anz. ArtNr. ArtBezeichnung									
	-	Anz.	ArtNr.			eichnung		ä ē	. с. т. е.	
	OT/ST (lang)	27	205200		an Magic Spin CR 100W			X		
	UT (lang)	21	205200		an Magic Spin CR 100W	,		X		
	GB-1	4	100670	Oxy ran 400	OxyTan 400-500W R7S by new technology			X		
= 200 ·										
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
_					und Betreiber) an Fax: +					
= = 290		iteile ord			tepass! Die Fachkraft bes ; sowie die auszuführende					
= ''	Straße/Nr.	IKIUIT				Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
= =_280	E-Mail Adresse	(Pflichtfe	eld)			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				
	Vor-/Name der Fachkraff					Ansprechpartner Betreiber				
=	Datum/Unterso Fachkraft	hrift der				Datum/Unterschrift Betreiber/in				
= = 270			Industriestraße				2000			
=_ <i>ZIV</i>			i)5931 9830-0 Fo ology.de / www				DEKRA	OJ W. P	NEW LEGINOLOSA	