<u>400</u>					lmrüstung auf c					
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1097: KBL megaSun 7900 Super Power m. SB					
<u> </u>	Zusatzinfo zum Gerät:			Strahlungsnorm Typ 3						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1097 UV-Variante: OxyTan X-TANsive					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
<u> </u>					ilicnen Ausbildung, R iten beurteilen und R				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äq bestätigt mit einer geso izen, erythemwirksam ic eisen. (Die Artikelnumm	nderten "Äquivalen: Ientische Werte zu d	: Bestätigung", en originalen	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? LE. 2. oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale	ausgefül Leistungs (z.B. "2" c 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	32 205340 OxyTan x-TANsive 160W R						X 🗌		<u></u>
	SB	7	205300	OxyTan x-TA	ANsive 25W			x		
	UT (lang)	22	205310	OxyTan x-TA	ANsive 100W R			X _]
	GB-1	4	B100860	Independent	ce Ultra			X		
=_300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax:					
<u>=</u> = 290		uteile ord			tepass! Die Fachkraft be , sowie die auszuführen:					
	Straße/Nr.	.xistii				Straße/Nr.				_
	Plz./Ort					Plz./Ort				
=_280	E-Mail Adress	7.00			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
<u>-</u>	Fachkraft				Name of the Control o	Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phor	ne: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 F ology.de / ww	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	IN CONCESS OF THE PROPERTY OF	new Rechinolog	₹Ŋ°