400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf di	e Bestrahlur	gsstärke Eer	0.3W/q	ım	
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1251: Soltron XL-70 Twin Universe Turbo o. Schulterbräuner					
= = =	Zusatzinfo zum Gerät:			BLueLine (BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:			Butler-ID: 1251 UV-Variante: OxyTan X-TANsive						
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
<u> </u>					iten beurteilen und m				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer geson zen, erythemwirksam ide	eführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile t einer gesonderten † Äquivalenz Bestätigung†, nwirksam identische Werte zu den originalen utikelnummern sind hier maßgebend).			ausgeführt teistungsstufe? (2.B2. oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz. ArtNr.			ArtBez	ArtBezeichnung			ausę Leist (z.B. 300%	
	OT/ST (lang)	32	205350	OxyTan x-TA	ANsive -S- 160W R			X		<u> </u>
	UT (lang)	19	205310	OxyTan x-TA	ANsive 100W R			X		
	GB-1	4	100672	OxyTan 600	W Ultra by new technology			X		
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax: +-					
<u>=</u> <u>=</u> 290		uteile ord			tepass! Die Fachkraft bes , sowie die auszuführende					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
<b>=</b> 280	E-Mail Adress e	7.00				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (				
	Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift					
=	Fachkraft					Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phor	ne: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ax: +49 (0)59	31 9830-97		Internal Control of Co	EN CONTONY OTHER	new Technolog	₹ <b>心</b> °