_4	00	103 RE	ÄTP	TIGUN	Gzurl	lmrijetung guf di	e Bestrablium	asstärka Far	U 3/V//	am	
<u>=</u> =_3	90	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine									
<u> </u>		gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
= = 2	ıΩΛ	Hersteller des Belichtungsgerätes:				VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands					
, ,	OV	Bezeichnun	ıg Belic	:htungsgerät:		UV-Kit ID-1417: Lumina E 40 SLi Intensive					
=		Zusatzinfo z				BlueLine (BlueQ) L	BlueLine (BlueQ) Umrüstung				
<u>=</u> 3	70	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: OxyTe							an X-TANsi	ve	
=		Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)									
				150		iten beurteilen und m	ögliche Gefahren	ı erkennen kann) Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen	
		OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).								ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
			Anz.	ArtNr.		ArtBez	ArtBezeichnung			ausgeführt Leistungsstu (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
		OT/ST (lang)	22	205340	OxyTan x-T/	ANsive 160W R			X		
		UT (lang)	18	205315	OxyTan x-T/	ANsive -S- 100W R			x		
		GB-1	3	100670	OxyTan 400	-500W R7S by new technolog	у		X		
			*A	Acrylglasstützen: Ar	t.Nr. 09565						
		Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge									
=		Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax: +-					
<u></u>					tätigt mit seiner Unte en Arbeiten ordnung Firma Betreiber						
<u>=</u>	/V	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
		Plz./Orf					Plz./Ort				
三2	80	E-Mail Adresse	7-07 32-7-0	-			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				
		Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
=		Fachkraft				NAME OF THE PARTY	Betreiber/in				
<u>=</u> 2	70	Germany Phon	ie: +49 (0	H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ix: +49 (0)59	31 9830-97		DENRA DENRA	(CONTRACTOR)	new leghnology	