-	. 400	03 BESTÄTIGUNGzur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm				
minutun	. 390	US DESTATIOUN Gzur Umrustung auf die Bestrahlungsstarke Eer U.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.				
	-	Hersteller des Belichtungsgerätes:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach			
-	. 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:	UV-Kit ID-1478: KBL megaSun 6700	UV-Kit ID-1478: KBL megaSun 6700 alpha Super Power ohne Sholder Tan		
		Zusatzinfo zum Gerät:				
	978	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Butter-ID: 1478				
-	.3/0	370 Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: OxyTan X-TANsive Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. V-Variante: OxyTan X-TANsive				
		(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fac Bestimmungen, die ihm übertragenen Art				er einschlägigen
	37.6	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE			Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen
		Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung",				(bitte ankreuzen / eintragen)
		dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			l lent	ausgeführt e istungssture? 2.B. "2" oder 800W o. Ökormodus)
		Anz. ArtNr.	ArtBezeichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstv (z.B. "2" ode 300W o. Ökormodus)
		OT/ST (lang) 26 205340 OxyTan x-	TANsive 160W R			
			TANsive 120W R 1,9m			
			00-500W R7S by new technology			
	.390					
111 111	.300 ·	Zusätzlich auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:		Cia a la cilita da como		
Ξ		Senden Sie ein Exemplar unterschrieben (Fachkraft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraufhin die Konformitätserklärung, bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wikkamen Beuteile erdnungsgemößt aus getaus obe sowie die gunzuführenden Arbeiten erdnungsgemößt durch geführt wurden				
	.290	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft Firma Betreiber				
		Straße/Nr.	Straße/Nr.			
		Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)	Plz./Ort Kunden-Nr.			
	. 280	Vor-/Name der Fachkraft	E-Mail Adresse Ansprechpartne			
<u>undundundun</u>		Datum/Unterschrift der	Datum/Untersch			
		Fachkraft	Betreiber/in			
	.270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 497 Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5 E-mail: info@new-technology.de / www.new-tech	931 9830-97	Internet Descare	Exercises and a second se	new Technology