400	IO3 RESTÄTIGUNG 7.11	Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer	0.3W/a	m	
= = = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.				
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:	KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach			
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät: UV-Kit ID-254: KBL megaSun beauty CPI				
<u> </u>	Zusatzinfo zum Gerät:	usatzinfo zum Gerät: Umbauversion:Wenn Gerät ohne Care Terminal betrieben wird			
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:	Butler-ID: <mark>254</mark> UV-Variante: OxyT	Butler-ID: 254 UV-Variante: OxyTan X-TANsive		
= 3/\	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen				
	Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)				
	Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen			ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.	ArtBezeichnung	äqu	aus, [cz.B.] (z.B.] (z.B.] (z.B.] (z.B.] (z.B.]	
		TANsive 180W R 2m (Shortmount)	X		
	UT (lang) 18 205340 OxyTan x-	TANsive 160W R	X L		
	;2;1;Öko-Modus einstellen				
	Zusätzlich				
=	auszuführende Arbeiten am Belichtungsgerät:				
	bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Ger	aft und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darauf kätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die a	ngegebene	n optisch	
<u>=_290</u>	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Firma der Fachkraft Firma Betreiber				
<u> </u>	Straße/Nr.	Straße/Nr.			
	Plz./Orf E-Mail Adresse (Pflichtfeld)	Plz./Ort Kunden-Nr.			
<u>=280</u> =	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) or-/Name der Fachkraft Ansprechpartner Betreiber				
=	Datum/Unterschrift der Fachkraft	Datum/Unterschrift Betreiber/in			
= = 270	UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 497				
= 2/0	Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5 E-mail: info@new-technology.de / www.new-tech		Orac P	NEW LEGINOGOSA	